



WNC008B

IP55



Ausschalter AP 2-polig mit Aufdruck 'O' und 'I', W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Schaltart/Variante 2x 1-polig Aus

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja