



Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
----------------	------------------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	76 x 76 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja