



WNC015



**Kontroll-Ausschalter AP 2-polig, Aufdruck Heizung '0' '1', W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	31,4 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Mit vergoldeten Kontakten	Nein

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Drucktaster	Nein
Aufdruck	Mit Aufdruck "Heizung" Mit Aufdruck "0 - 1"

**Ausstattung**

Mit Beleuchtung	Nein
-----------------	------

**Nachhaltigkeit**

REAcH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja