



WNC015B



**Kontroll-Ausschalter AP 2-polig, Aufdruck Heizung '0' '1', W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 55 x 55 mm |
| Einbautiefe                 | 0 mm       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm       |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Architektur**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Texte**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Montageart         | Für Schraubbefestigung                               |
| Anschlussart       | Mit Steckklemme                                      |
| Beleuchtung        | Mit roter 230-V-LED-Einheit<br>Für Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | 2-polig                                              |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |