



WNC015B



**Kontroll-Ausschalter AP 2-polig, Aufdruck Heizung '0' '1', W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50-60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 55 x 55 mm

Einbautiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Mit vergoldeten Kontakten Nein

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit roter 230-V-LED-Einheit  
Für Kontrollschaltung

Aufdruck Mit Aufdruck "Heizung"  
Mit Aufdruck "0 - 1"

**Ausstattung**

Mit Beleuchtung Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja