



WNC015B



**W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50-60 Hz

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 24,1 %

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Wymiary 55 x 55 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK05

Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Z czerwoną diodą LED 230 V  
Do połączenia kontrolnego z podświetleniem

Nadruk Z nadrukiem "Heizung"  
Z nadrukiem „0 - 1”

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak