



WNC016



IP55

Kontroll-Wechselschalter AP mit Aufdruck Heizung, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

Kenzeichnung

| | |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|---|------------------|
| Abmessungen | 70.80 x 70.80 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

Texte

| | |
|--------------|--|
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Beleuchtung | Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung |
| Drucktaster | Nein |
| Aufdruck | Mit Aufdruck "Heizung" |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |