



WNC016



IP55

Deviat. di controllo con stampa "Heizung" Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione 10 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Serie

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

#### Corrente

Corrente nominale 10 A

#### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V

Per controllo accensione

Tipo di commutazione Contatto invertitore

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì