



WNC016



IP55

Kontroll-Wechselschalter AP mit Aufdruck Heizung, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Mit vergoldeten Kontakten Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit roter 230-V-LED-Einheit
Für Kontrollschaltung

Drucktaster Nein

Aufdruck Mit Aufdruck "Heizung"

Ausstattung

Mit Beleuchtung Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja