



WNC016



W.1 Łącznik uniwersalny z nadrukiem "Heizung" kompletny IP55 szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Materiały

Kolor Szary
Kod RAL 7011
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 70.80 x 70.80 mm
Zakres głębokości wbudowania 0 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK05
Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie Z czerwoną diodą LED 230 V
Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk Nie
Nadruk Z nadrukiem "Heizung"

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak