



WNC016B



IP55

**Deviat. di controllo con stampa "Riscaldamento" Serie W.1 Bianc pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50-60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 65 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V  
Per controllo accensione

Stampa Con stampa "Riscaldamento"

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì