



WNC016B



IP55

Kontroll-Wechselschalter AP mit Aufdruck 'Heizung', W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Mit vergoldeten Kontakten Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung

Aufdruck Mit Aufdruck "Heizung"

Ausstattung

Mit Beleuchtung Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja