



WNC016B



IP55

W.1 Łącznik uniwersalny z nadrukiem "Heizung" kompletny IP55 biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Materiały

Kolor Biały
Kod RAL 9010
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z kompletną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 70.80 x 70.80 mm
Zakres głębokości wbudowania 0 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK05
Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V
Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
Nadruk Z nadrukiem "Heizung"

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak