



WNC044B

IP55



Serientaster AP 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 41 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Für Schraubbefestigung

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Anschluss mit Kabelschuh Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja