



WNC080

IP55



**Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, AP senkrecht, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Abmessungen                 | 147 x 76 mm |
| Einbautiefe                 | 0 mm        |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm        |

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Nennstrom   | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| RAL Nummer | 7011        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Glanzgrad  | Matt        |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart   | Für senkrechte Montage                                                                                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz                                                                          |
| Dichtung     | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                                                                                         |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |