



WNC080



Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, AP senkrecht, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	147 x 76 mm
Einbautiefe	65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Konnektivität

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Mit Signallampe	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja