



WNC080



**Combi contactdoos + wisselschakelaar met behuizing, W.1 ECO, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Afmetingen	147 x 76 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Mat

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Aansluitmogelijkheden**

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

**Samenstelling**

Met signaallamp	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Montagewijze	Voor verticale montage
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja