



WNC083



**Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	147 x 76 mm
Einbautiefe	65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Konnektivität**

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

**Ausstattung**

Mit Signallampe	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja