



WNC083B

IP55



Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	147 x 76 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	7011 9010
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Signallampe	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja