



WNC126



Steckdose Schutzk.stift AP 2f. waag., erh. BS u. Klappd., 4 Einf., W.1 IP55,grau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 27 % |

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 147 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Anzahl Einheiten | 2 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,0 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 4 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Aufputz |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht |

Konnektivität

| | |
|------------------------|--------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | 2x Schuko Steckdosen |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--|
| Deckelausführung | Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |
|------------------|--|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |
|----------------------------------|----------------------------------|

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
|-----------|-----------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
|--------|--------------------------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
|--------------|-----------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
|--------------|-------------------|

Geeignet für

| | |
|--------|--|
| cubyko | |
|--------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|
