



WNC126B



IP55



**Steckdose Schutzk.stift AP 2f. waag., erh. BS, Klappd., 4 Einf., W.1 IP55,p.weiß**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 76 mm  
Breite 147 mm  
Tiefe 63 mm  
Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm  
Einbautiefe 0 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz  
Einbau-/Anschlussort Waagerecht

##### Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss  
Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

##### Kapazität

Anzahl Module 0

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja  
Stoßfestigkeit IK IK07  
IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

---

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung    | Komplettgehäuse           |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme           |

**Geeignet für**

|     |
|-----|
| W.1 |
|-----|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |