



WNC126B



Steckdose Schutzk.stift AP 2f. waag., erh. BS, Klappd., 4 Einf., W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 147 mm

Tiefe 63 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 65 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm²

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 2x Schuko Steckdosen

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----
