




WNC140



Steckdose SCHUKO AP mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau
RAL Nummer 7011
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 27,8 %

Abmessungen

Höhe 76 mm
Breite 76 mm
Tiefe 63 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
Einbautiefe 65 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz
Einbau-/Anschlussort Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung Nein
Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein
Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	---

Geeignet für

cubyko	
--------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----
