


WNC143



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 218 mm

Глибина 63 mm

Кількість одиниць 3

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Вбудована глибина 65 mm

Висота стрічки P-touch для поля маркування 0 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm²

Переріз гнучкого провідника без наконечника для проводів 1,0 - 2,5 mm²

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Положення для монтажу/підключення Горизонтальна

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Зі штирьовим кріпленням Ні

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Попередньо оснащено Розетки 3шт.

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Ємність

Кількість модулів 3

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Накладка	Повний корпус
Проводка	Вставки наскрізні
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	Без маркування
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Сумісний із

субуко

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так