



WNC145B



IP55



Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55,p.weiß

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 147 mm

Tiefe 63 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagerecht

##### Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

##### Kapazität

Anzahl Module 2

---

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abdeckung                | Komplettgehäuse                                                                                                                  |
| Verdrahtung              | Einsätze durchverdrahtet                                                                                                         |
| Schutz                   | Ohne erhöhten Berührungsschutz                                                                                                   |
| Anschlussart             | Mit Steckklemme                                                                                                                  |
| Beschriftung             | Mit Beschriftungsfeld                                                                                                            |
| Anschluss mit Kabelschuh | Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung<br>Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden |

**Geeignet für**

|    |  |
|----|--|
| W1 |  |
|----|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |