



WNC167B



Steckdose SCHUKO AP mit Klappd. Beschrift.feld, ungl.Schließung, W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

Tiefe 65 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 65 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Schließungstyp Ungleiche Schließung

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Komplettgehäuse

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Beschriftung Mit Beschriftungsfeld

Anschluss mit Kabelschuh Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im
Gehäuseboden

Geeignet für

cubyko

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja