



WNC175B



**Steckdose SCHUKO AP 2fach senkrecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 147 mm

Breite 76 mm

Tiefe 64 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Senkrecht

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

**Kapazität**

Anzahl Module 2

---

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung    | Komplettgehäuse           |
| Verdrahtung  | Einsätze durchverdrahtet  |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme           |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld     |

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |