



WNC192



Steckdose SCHUKO AP mit gelbem Klappdeckel, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Gelb
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Epoxiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Tiefe	63,10 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	65 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	--

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	---

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----
