



WNC226



IP55



UAE Steckdose AP 8-polig geschirmt, Kat.6 AP, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Ausstattung

Mit Klappdeckel Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Thermoplast

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Spannung

Nennspannung 250 V

Abmessungen

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen

Kategorie/Ports Cat.6

Schutz Mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der
Buchse

Anschlussart Mit Schneidklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja