



WNC226B



IP55



**Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, bianco**

**Caratteristiche tecniche**

**Frequenza**

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

**Equipaggiamento**

Numero di uscite 1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Equipaggiamento**

Con coperchio a cerniera Sì

**Materiali**

Colore Bianco polare

Materiale Materiale termoplastico

**Connessione**

Tipo di connettore Terminale LSA+

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Serie**

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

**Testo**

Uscita Con presa inclinata a 45°

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Senza graffe a espansione

Porte logiche Cat.6

Protezione Con coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa

Tipo di connessione Con morsetti IDT

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì