



WNC301



W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Przycisk 1-biegunowy
-----------------------	----------------------

Materiały

Powierzchnia	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	31,2 %
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Z mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego
Zacisk	Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk
------------------	--------

Odpowiednie do

cubbyko	
---------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak