



G45MM0119016

tehalit.WA Płytką nośna z polem opisowym 1x RJ45 Keystone Typ 05 45x45mm biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	1

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	24 mm
Głębokość	24 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	20,1 x 14,8 mm

Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie

Materiały

Kolor	Biały drogowy
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Mat

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	24 mm
------------------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Kompatybilność

Typ modułu gniazd datat	Typ 05
Nazwa modułu gniazd data	Large Keystone

Instalacja, montaż

Kąt montażu	90 °
-------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak