



G45MM0129011

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Modulární konektor
Počet přípojek	2

##### Rozměry

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	24 mm
Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Rozměry otvoru (Š x V)	20,1 x 14,8 mm

##### Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

##### Materiál

Barva	Grafitově černá
Kód RAL	9011
Povrchová úprava	Matná

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

##### Přenos

Název modulu datových zásuvek	Large Keystone
-------------------------------	----------------

##### Instalace, montáž

Úhel instalace	90 °
----------------	------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano