



ZB533M28CT

**Komplettschrank, univ.Z, 2ZP, 1SG, APZ, VT7, f. WP, H=1400mm, 3-f., ESA, ZY3N2LS**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5-5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Anzahl Reihen	8
Multimedia Feld Bereich	Ohne

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-C-S
----------	--------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Waagrecht
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----