



WNC300B

IP55



Jalousie-Serienschalter AP 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile, W.1 IP55, p.weiß

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Texte

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja