



WNC300B



**Jalousie-Serienschalter AP 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile, W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ohne Schloss

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Klemme
-----------------------	--------

**Geeignet für**

W.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja