



WH45822400A

origin Einsatz für Kombinationen: USB T C + C 20W PD / Typ 23 mit Front Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 59.6 mm

Breite 59.6 mm

Tiefe 48.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40.1 mm

Einbautiefe 8 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23
USB-C

Leiterquerschnitt 2.5 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz
Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Aufputz
Schraubbefestigung
Einbaubar

Anschluss-/Steckertyp USB USB-C

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

| | |
|--------------|-------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |
|--------------|-------------------|

Geeignet für

origin Aufputz / origin Unterputz

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|
