



WH45822405C

origin Unterputz komplett: USB Typ C + C 20W PD / Steckdose T23 Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 48.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40.1 mm

Einbautiefe 8 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23
USB-C

Leiterquerschnitt 2.5 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB USB-C

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Beschriftung Ohne Beschriftung

Geeignet für

origin Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja