



ZB32SET15LS

Komplettschrank, univers Z, 1 ZP BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feldig, ESA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5-5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-C-S TT
----------	--------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10-10 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10-10 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Waagrecht
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

