




WDN9011

Stölskyddsskruv för elektroniska enheter

Tekniska egenskaper

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	13,2 mm
------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Text

Utförande	Går att skruva
-----------	----------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----