



WH15300100H

origin face pour: variateur rotatif Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Sans inscription

Marquage Sans porte-étiquette

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

##### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui