



WH15300105H

origin face pour: variateur rotatif Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Marquage Sans marquage

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui