



WH15420100H

origin face pour: régulateur de vitesse Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec symbole « Barre d'intensité »

Marquage Sans porte-étiquette

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui