



WH15440400B

origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Actionneur rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Equipement

Différence de température de commutation 4 K

Type de thermostat Bi-métal

Type de sonde Bi métal

Avec chauffage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique

Textes

Inscription Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui