



WH15440400C

origin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	230-230 V
Tension nominale	230 V

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	49.3 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

##### Équipement

Différence de température de commutation	4 K
Type de thermostat	Bi-métal
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

##### Compatibilité

Type de commande HVAC	Chauffage électrique
-----------------------	----------------------

##### Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----