



WH15440400H

origin face pour: thermostat sans interrupteur Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Matière

Couleur Ultra blanc  
Code RAL 9016  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 59.6 mm  
Largeur 59.6 mm  
Diamètre 59.6 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

#### Textes

Inscription Divers symboles  
Marquage Sans porte-étiquette

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

#### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui