



WH15440405A

origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230-230 V
Tension nominale	230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Equipement

Différence de température de commutation	4 K
Type de thermostat	Bi-métal
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Chauffage électrique
-----------------------	----------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----