



WH15440405C

origin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Noir

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Alimentation électrique**

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

**Fréquence**

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

**Réglages**

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	49.3 mm
------------	---------

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

**Equipement**

Différence de température de commutation	4 K
--	-----

Type de thermostat	Bi-métal
--------------------	----------

Type de sonde	Bi métal
---------------	----------

Avec chauffage	Oui
----------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

**Compatibilité**

Type de commande HVAC	Chauffage électrique
-----------------------	----------------------

**Textes**

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----