



WH15440405Q

origin apparent complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 57.8 mm

Equipement

Type de thermostat Bi-métal

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui