



WH15440500A

origin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

#### Fréquence

Fréquence 50-50 Hz

#### Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

#### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 49.3 mm

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Équipement

Différence de température de commutation 4 K

Type de thermostat Bi-métal, avec interrupteur on/off

Type de sonde Bi métal

Avec chauffage Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique

#### Textes

Inscription Divers symboles  
Avec inscription MARCHÉ/ARRÊT

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui